


Spanplatten-Lagerebenen, Breite 2140 mm, Tiefe: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991045 800
GTIN	4004514225702
Artikelklasse	960

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
Tiefe	800 mm
Material Lagerebene	Spanplatte
Stärke	28 mm
Fachboden Befestigungsart	Schlüssellochung
Breite	2140 mm
Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Plattenstärke	25 mm
Produktnameattribut	Breite 2140 mm
Produktart	Fachboden

