



## Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 900/B mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	966310 900/B
GTIN	4003866537617
Artikelklasse	96Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **mit** Durchstiegsklappe.

#### Merkmal:

**Programm Z 600 / Z 500**

#### Norm:

**DIN EN 1004**

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 2,9 m

Gerüsthöhe: 1,9 m

Gewicht: 33,8 kg

### Technische Beschreibung

Plattformhöhe	900 mm
---------------	--------

Plattform Ausführung	mit Durchstiegsklappe
Lenkrollen-Ø	125 mm
Gewicht	33,8 kg
Gerüsthöhe	1,9 m
Gerüstlänge	1,8 m
Gerüstbreite	0,68 m
Arbeitshöhe ca.	2,9 m
Norm	DIN EN 1004
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg