



Zweiarmiger Abzieher, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	880930 4
GTIN	4021176956317
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innen-Abzieharbeiten**), starker Traverse und kräftiger Spindel. Die gewünschte Spannweite wird durch einfaches Verschieben der Abzieharme eingestellt.

Verwendung:

Ein rasch auf die jeweilige Spannweite einzustellender Abzieher für Zahnräder, Lager, Scheiben usw.

Technische Beschreibung

Leistung	7 t
Spanntiefe bis	250 mm
Spannweite innen	195 - 365 mm
Spannweite außen	350 mm
Außen-Sechskant	22 mm
Anzahl Haken	2

Gewicht	6,21 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher