



## Dreiarmer Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	880950 1
GTIN	4021176006616
Artikelklasse	83U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird **kraftschlüssig** fest umspannt, ein **Abspringen oder Ausweichen** der Greifarme ist **unmöglich**.

Nur zum Außenabziehen.

#### Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

### Technische Beschreibung

Leistung	8 t
Spannweite außen	20 - 100 mm
Spanntiefe bis	100 mm
Außen-Sechskant	17 mm

maximales Drehmoment	180 Nm
Anzahl Haken	3
Gewicht	1,24 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher