



## Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 382, Handschuhgröße: 9



### Bestelldaten

Bestellnummer	094772 9
GTIN	3245423824292
Artikelklasse	06D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.

UltraNeo 382. Baumwollstrickhandschuh mit Neoprenbeschichtung. Höchster Tragekomfort und gute thermische Isolierung bei hervorragender Chemikalienresistenz. Rutschfestes Profil für erhöhte Griffsicherheit.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.  
EN 374:2016: Typ A (ALMNST)

### Technische Beschreibung

silikonfrei	ja
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 %	30-40 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 %	>480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 %	240-480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 %	240-480 min

Wandstärke	0,9 mm
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 %	60-120 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 %	>480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 %	>480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 %	120-240 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 %	>480 min
Permeationszeit bei Aceton 99 %	<10 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 %	30-40 min
Handschuhgröße	9
Futtermaterial	Baumwollstrick
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Chemikalienschutzhandschuhe
Inhalt	72
Schutzklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (ALMNST)
Chemikalienbeständigkeit	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Material	Neopren
Trägermaterial	Baumwolle
AQL	1,5
Länge	360 mm
Stärke	0,9 mm
Farbe	blau
Verwendung	mehrweg
Beschichtung	Neopren
Beschichtungsvariante	Vollbeschichtung
Produktart	Chemikalienschutzhandschuhe

