



Zweiarmer Abzieher, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	880930 3
GTIN	4021176923814
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innen-Abzieharbeiten**), starker Traverse und kräftiger Spindel. Die gewünschte Spannweite wird durch einfaches Verschieben der Abzieharme eingestellt.

Verwendung:

Ein rasch auf die jeweilige Spannweite einzustellender Abzieher für Zahnräder, Lager, Scheiben usw.

Technische Beschreibung

Spannweite innen	95 - 265 mm
Leistung	6 t
Spanntiefe bis	200 mm
Spannweite außen	250 mm
Außen-Sechskant	22 mm
Anzahl Haken	2

Gewicht	4,88 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher