

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0608/06mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	4,2 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Kopflänge $L_1$	21,5 mm
Plattengröße	6 mm
Spannhöhe $L_2$	7 mm
ISO-Code Halter	A0608H SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	8 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Halsbreite $L_4$	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500