

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0608/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	4,2 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Kopflänge L_1	21,5 mm
Plattengröße	6 mm
Spannhöhe L_2	7 mm
ISO-Code Halter	A0608H SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Halsbreite L_4	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8