

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Halsbreite L ₄	12 mm
ISO-Code Halter	A1216M SDUCR/L07
Kopflänge L ₁	40,5 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Nutztiefe T	4,9 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500