



## NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125MO



### Bestelldaten

Bestellnummer	360405 125MO
GTIN	4250364403344
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Geringe Baumaße:** Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

#### Merkmal:

**Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!**

- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

#### Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

#### Hinweis:

- **Abmessung NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **Backenschnittstelle kompatibel zu TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**
- **TC / LC ist nicht mehr lieferbar!**
- **Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert.**

Ausführung: Nullpunktspannsystem

Spannkraft bis maximal: 40 kN

Gewicht: 35 kg

Gesamtlänge L: 483 mm  
 Grundkörperlänge a: 398 mm  
 Stegbreite  $B_1 -0,05$ : 126 mm  
 Spannbereich b: 0 - 182 mm

## Technische Beschreibung

$r \pm 0,015$	118 mm
Typ	125
Gesamtlänge L	483 mm
Grundkörperhöhe $c -0,02$	100 mm
Spannbereich b	0 - 182 mm
Gewicht	35 kg
Backenhöhe h	39,5 mm
Quernut n H7	20 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Grundkörperlänge a	398 mm
m	180 mm
Spannbereich d	131 - 313 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Längsnut l H7	20 mm
t	144 mm
Farbcode für passendes Zubehör	NC8
Stegbreite $B_1 -0,05$	126 mm
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	4
Serie	NC8
Produktart	Maschinenschraubstock

## Zubehör

Gewindeabstreifer-Set Typ 125	360822 125
-------------------------------	------------

