



NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125LO



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360405 125LO |
| GTIN | 4250364403351 |
| Artikelklasse | 34A |

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

Merkmal:

Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!

- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

- **Abmessung NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **Backenschnittstelle kompatibel zu TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**
- **TC / LC ist nicht mehr lieferbar!**
- **Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert.**

Ausführung: Nullpunktspannsystem

Spannkraft bis maximal: 40 kN

Gewicht: 43 kg

Gesamtlänge L: 615 mm
Grundkörperlänge a: 530 mm
Stegbreite B₁ –0,05: 126 mm
Spannbereich b: 0 - 314 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Quernut n H7 | 20 mm |
| r ±0,015 | 216 mm |
| Spannbereich b | 0 - 314 mm |
| Spannkraft bis maximal | 40 kN |
| Grundkörperlänge a | 530 mm |
| Gesamtlänge L | 615 mm |
| Grundkörperhöhe c –0,02 | 100 mm |
| Längsnut l H7 | 20 mm |
| Farbcode für passendes Zubehör | NC8 |
| Spannbereich d | 87 - 445 mm |
| Typ | 125 |
| m | 278 mm |
| Ausführung | Nullpunktspannsystem |
| Gewicht | 43 kg |
| Backenhöhe h | 39,5 mm |
| t | 144 mm |
| Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag | 7 |
| Stegbreite B ₁ –0,05 | 126 mm |
| Serie | NC8 |
| Produktart | Maschinenschraubstock |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeabstreifer-Set Typ 125 | 360822 125 |
|-------------------------------|------------|

