

## Honeywell

### Komfort-Schutzbrille Adaptec™, Größe: NORMAL



#### Bestelldaten

Bestellnummer	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Artikelklasse	09A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Komfortable Schutzbrille mit **höhen- und breitenverstellbarem Nasensteg** und verstellbarem Neigungswinkel für höchsten Anwenderkomfort. Zusätzlich lässt sich die Bügelspannung nach persönlichem Belieben und Arbeitsbedingungen einstellen. Für optimale Passform in **zwei verschiedenen Breiten** verfügbar. Die neuartige HydroShield™ Beschichtung sorgt für **hervorragende Anti-Beschlags- und Kratzfestigkeitseigenschaften**.

##### Norm:

EN 166; EN 170

Rahmeneigenschaft: Nasenpads einstellbar

Scheibenbeschichtung: beschlagfrei

Scheibenbeschichtung: kratzfest

UV-Schutz: Standard

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

#### Technische Beschreibung

Brillengröße	Normal
Scheibenmaterial	Polycarbonat
Scheibenbeschichtung	beschlagfrei
Scheibenbeschichtung	kratzfest
Scheibenkennzeichnung	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV-Schutz	Standard

Serie	Adaptec™
Rahmenkennzeichnung	EN 166 FT
Rahmeneigenschaft	Bügelkissen
Rahmeneigenschaft	Bügellänge verstellbar
Rahmeneigenschaft	Bügelneigung verstellbar
Rahmeneigenschaft	Nasenpads einstellbar
Produktart	Schutzbrille