



## Knabber, Typ: 723241



### Bestelldaten

Bestellnummer	078111 723241
GTIN	4014586870069
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.**
- **QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.**
- **Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.**
- **Optimale Handlichkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen durch schlanke Bauform.**
- **Sehr gut geeignet für Trapezbleche bis 1,3 mm Dicke und bis 85 mm Sickentiefe.**

**Flexible Knabber mit hoher Wendigkeit** für dünne Bleche, Trapezbleche, Wellbleche und Profile.

#### Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

### Technische Beschreibung

maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Herstellerbezeichnung	BLK 1.3TE
Schnittbreite	4 mm
Leistungsaufnahme	350 W
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Schneidgeschwindigkeit	2,3 m/min
Gewicht	1,8 kg
Radius der kleinsten Kurve	30 mm
Hubzahl	1800 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Knabber