


Kragarmregal, beidseitig, Tiefe 2×400 mm, Regalbreite: 5000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991716 5000
GTIN	2050001760593
Artikelklasse	960

Beschreibung

Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Anzahl der Felder × Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

Hinweis:

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
----------------------	---------

Anzahl Regalfelder	4
Aufbaumaß	5064 mm
Regalhöhe	2500 mm
Regalbreite	5000 mm
Anzahl Regalständer	5
Anzahl Kragarme beidseitig	40
Anzahl Ebene	10
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 2×400 mm
Tiefe beidseitig	400 mm
Tragfähigkeit je Tragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	4000 kg
Produktart	Kragarmregal