

Garant**Parallel-Schraubstock mit Drehplatte, Backenbreite: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967010 150
GTIN	4045197612267
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.**

Nach hinten öffnend. Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).

Mit Drehplatte, drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Material	hochfester Guss (GG 25)
Spannweite	255 mm
Backenbreite	150 mm

Produktart

Parallel-Schraubstock

Zubehör

Drehplatte einzeln Backenbreite 150 mm	967020 150
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 150 mm	967040 150
Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 150 mm	967045 150