Garant

Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M10X181

Bestelldaten

Bestellnummer	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:
Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.
Verwendung:
Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.
Sonderzubehör:
Auszugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
Schwingung: gedämpft
Auskraglänge A-Maß: 200 mm
Bohrungs-Ø D_1: 10,5 mm
Ø D_2: 18 mm
Außen-Ø D: 35 mm
Nutzlänge L_1: 181 mm
L_2: 7 mm

Technische Beschreibung

Gewinde M	M10×181
Ø D_2	18 mm
Nutzlänge L_1	181 mm
Bohrungs-Ø D_1	10,5 mm
Außen-Ø D	35 mm
L_2	7 mm

Auskraglänge A-Maß	200 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme