

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 50, Gewinde M × Länge L1: M12X281****Bestelldaten**

Bestellnummer	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:****Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.****Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Auszugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Schwingung: gedämpft

Auskraglänge A-Maß: 300 mm

Bohrungs-Ø D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Außen-Ø D: 49 mm

Nutzlänge L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Auskraglänge A-Maß	300 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12,5 mm
Nutzlänge L ₁	281 mm

Außen-Ø D	49 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme