

**Vollprofilplatte 60° außen rechts, HBX820, Steigung: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270736 2
GTIN	4045197982261
Artikelklasse	22B

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	2 mm
Innen-/Außenanwendung	außen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HBX820
Toleranzklasse	DIN 13 6H
Gewindeart	M
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	220 m/min	N

Alu > 10% Si	geeignet	150 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	75 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	130 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		