

BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte und wechselbaren Backen, Backenbreite: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967380 160
GTIN	2050002047785
Artikelklasse	93Q

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsrings aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite **geriffelt**, eine Seite **glatt**. Wendbar und austauschbar.

Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Backenbreite	160 mm

Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 160 mm	967722 160
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 160 mm	967724 160
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 160 mm	967723 160
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für „Heuer Front“ Backenbreite 160 mm	967405 160
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 160 mm	967711 160
Schraubstock-Untersetzplatte	967330