

**Garant**
**Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Schrauben: M3**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	117180 M3
GTIN	4045197036063
Artikelklasse	11C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Span-Nuten und Führungsfasen.** Dadurch mehrmaliges Nachschleifen möglich.

**Verwendung:**

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN 74 Blatt 1, Form A, Ausführung fein.

Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965 und 966).

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø D<sub>1</sub> 1. Stufe mit Fase h9: 3,2 mm

Ø D<sub>2</sub> 2. Stufe mit Fase h8: 6 mm

Stufenhöhe L<sub>1</sub> 1. Stufe: 9 mm

Spannutenlänge L<sub>c</sub>: 57 mm

Gesamtlänge L: 93 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Technische Beschreibung**

für Schrauben	M3
Ø D <sub>1</sub> 1. Stufe mit Fase h9	3,2 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	57 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D <sub>2</sub> 2. Stufe mit Fase h8	6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/U
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Gesamtlänge L	93 mm
Stufenhöhe L <sub>1</sub> 1. Stufe	9 mm
Beschichtung	vaporisiert
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 8374
Toleranz Nenn-Ø	h9
Spitzenwinkel	118 Grad
Spiralwinkel	20-30 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h8
Senkstufenwinkel	90 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h8
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		