

Universal-Spannvorrichtung



Bestelldaten

Bestellnummer	967650
GTIN	2050001741554
Artikelklasse	97G

Beschreibung

Ausführung:

Durch Kugelgelenk in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- und schwenkbar. **Stahldorn mit Außengewinde M18×1,5 und Innengewinde M10** zur Aufnahme selbstgefertigter Montage- oder Spannvorrichtungen. Das Kugelgelenk ist durch einen Schnellspannhebel in jeder Stellung sofort festzuklemmen. Mit Anschraubplatte zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte. Leichtmetall-Legierung; hammerschlaglackiert.

Passend für:

Techniker-Schraubstöcke Nr. 967590, 967600, 967610.

Technische Beschreibung

Aufnahmebolzen Innen-Gewinde	M10
Schwenkbereich Kugelgelenk	90 Grad
Gewicht	0,9 kg
Drehbereich Kugelgelenk	360 Grad
Aufnahmebolzen Außen-Gewinde	M18×1,5
Produktart	Spannvorrichtung

