

Techniker-Schraubstock mit Anschraubplatte, Backenbreite: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967600 50
GTIN	2050001741578
Artikelklasse	97G

Beschreibung

Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je 6° bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken.

Technische Beschreibung

Spannweite	75 mm
Drehbereich Kugelgelenk	360 Grad
Spanntiefe	35 mm
Schwenkbereich Kugelgelenk	90 Grad
Backenbreite	50 mm
wechselbare Backen	ja
mit Anschraubplatte	ja

Produktart

Parallel-Schraubstock

Zubehör

Ersatz-Kunststoffbacken-Paar Backenbreite 50 mm

967620 50

Universal-Spannvorrichtung

967650