



## Entgrat- und Anfasmaschine, Typ: EKF450



### Bestelldaten

Bestellnummer	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Artikelklasse	07E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Anfasmaschine mit Sanftanlauf und Thermoschutz in kompakter Bauform zur Bearbeitung von geraden Kanten, Innen- und Außenradien sowie Bohrungen ab  $\varnothing$  22mm. Die Feineinstellung erlaubt leichte Fasen zum Entgraten wie auch breite Fasen. Mit verbessertem Messerkopf für reduzierte Schnittkräfte. Fase 45° – Breite stufenlos 0 - 6 mm.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräser, 3 HM-Wendepplatten, Spänesammler Nr. 084520, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Mindestens 2 mm Werkstückkantenhöhe für Führungsrolle erforderlich.

### Technische Beschreibung

Breite	138 mm
Höhe	295 mm
Gewicht	4 kg
Leistungsaufnahme	1500 W

Netzspannung	230 V
Herstellerbezeichnung	EKF450
Länge	310 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Fase	45°
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Entgrat- und Anfasmaschine

---

## Zubehör

Fräswerkzeug3-schneidig Typ ZFR450	078133 ZFR450
HM-Wendeplatten-Set 3-teilig SHM 200für Stahl Typ SHM200	078128 SHM200
Ersatzschraube für EKF-Wendeplatte Ausführung SCREW	078127 SCREW