

Garant
Präzisions-Blechsälbohrer HSS, Schneiden-Ø DC: 16-30,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	118020 16-30,5
GTIN	4045197036445
Artikelklasse	11C

Beschreibung
Ausführung:

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.

Stahlblech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NE-Metalle: 0,1 – 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	16 - 30,5 mm
Gesamtlänge	71 mm
Schaft-Ø	10 mm
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		