



Schleifvlies-Klettscheibe, Ø 115 mm, Körnungsvergleich: 180



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5694 180
GTIN	4045197575173
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965). Entspricht 566940.

Norm:

Vlies-Klettschleifscheibe mit herausnehmbarem Zentrierkern (wie 566940; 566950).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965. Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.

Inhalt:

80 Scheiben / Gebinde.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff. Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1

Technische Beschreibung

Farbe	rot
Ausführung	A medium

Feinheitsgrad	mittel
Körnungsvergleich	180
Scheiben-Ø	115 mm
Inhalt	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifvlies-Klettscheibe, Ø 115 mm, Körnungsvergleich:
180

566940 180