



Sicherheitsschrank Q-Classic Typ 30, Breite: 1200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	981035 1200
GTIN	4054923086739
Artikelklasse	96G

Beschreibung

Ausführung:

Schrankkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, Türfront aus Stahlblech.

- **Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.**
- **Bodenauffangwanne (gem. StawaR).**
- **Mit Abluftanschluss (NW 75).**
- **Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.**

Mit unterfahrbarem Sockel. 2-türig

Verwendung:

Lagerung von Kleinstmengen Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet, 1 Serviceheft.

Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in **signalblau RAL 5005.**

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Technische Beschreibung

Breite	1164 mm
Nutzbreite	1050 mm
Tiefe	620 mm
Tragfähigkeit Fachboden	75 kg
Volumen Bodenauffangwanne	33 l
Nutzhöhe	1626 mm
Gewicht	274 kg
Höhe	1947 mm
Anzahl Lochblecheinsatz	1
Nutztiefe	519 mm
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Anzahl Fachboden	3
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Feuerwiderstandsfähigkeit	30 min
Produktart	Sicherheitsschrank