



Sicherheitsschrank Q-Pegasus Typ 90, Breite: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	981015 600
GTIN	2050001709790
Artikelklasse	96G

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit integrierter Türfeststellanlage, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche.

- **Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.**
- **Bodenauffangwanne (gem. StawaR).**
- **Mit Abluftanschluss (NW 75).**
- **Inklusive Türfeststellanlage.**
- **Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.**
- **Mit 4 Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.**

Mit **AGT** (Asynchron gekoppelter Türantrieb), **TSA** (Tür-Schließ-Automatik) mit optischem und akustischem Warnsignal vor automatischer Türschließung. 1-türig

Verwendung:

Vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet und Sockelblende, 1 Serviceheft.

Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in **signalblau RAL 5005**.

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	450 mm
Nutzhöhe	1647 mm
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Anzahl Fachboden	3
Breite	599 mm
Anzahl Lochblecheinsatz	1
Volumen Bodenauffangwanne	22 l
Tiefe	615 mm
Nutztiefe	522 mm
Höhe	1953 mm
Tragfähigkeit Fachboden	75 kg
Gewicht	283 kg
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 min
Produktart	Sicherheitsschrank