



Sicherheitsschrank Q-Pegasus Typ 90, Breite: 1200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	981015 1200
GTIN	2050001709820
Artikelklasse	96G

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit integrierter Türfeststellanlage, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche.

- **Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.**
- **Bodenauffangwanne (gem. StawaR).**
- **Mit Abluftanschluss (NW 75).**
- **Inklusive Türfeststellanlage.**
- **Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.**
- **Mit 4 Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.**

Mit **AGT** (Asynchron gekoppelter Türantrieb), **TSA** (Tür-Schließ-Automatik) mit optischem und akustischem Warnsignal vor automatischer Türschließung. 2-türig

Verwendung:

Vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet und Sockelblende, 1 Serviceheft.

Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in **signalblau RAL 5005**.

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Technische Beschreibung

Volumen Bodenauffangwanne	33 l
Breite	1193 mm
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Anzahl Lochblecheinsatz	1
Gewicht	458 kg
Nutzbreite	1050 mm
Nutzhöhe	1647 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	1953 mm
Tragfähigkeit Fachboden	75 kg
Anzahl Fachboden	3
Nutztiefe	522 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 min
Produktart	Sicherheitsschrank