



Sicherheitsschrank S-Classic Typ 90, Breite: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	981025 600
GTIN	2050001769237
Artikelklasse	96G

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit integrierter Türfeststellanlage, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche.

- **Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.**
- **Bodenauffangwanne (gem. StawaR).**
- **Mit Abluftanschluss (NW 75).**
- **Inklusive Türfeststellanlage.**
- **Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.**
- **Mit 4 Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.**

1-türig

Verwendung:

Vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet, 1 Serviceheft.

Lackierung:

Schrankgehäuse und Türen wahlweise lichtgrau RAL7035 **oder** sicherheitsgelb RAL1004 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	3
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Höhe	1968 mm
Tragfähigkeit Fachboden	75 kg
Nutzbreite	450 mm
Anzahl Lochblecheinsatz	1
Breite	596 mm
Volumen Bodenauffangwanne	22 l
Gewicht	278 kg
Nutzhöhe	1742 mm
Tiefe	616 mm
Nutztiefe	524 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 min
Produktart	Sicherheitsschrank