

## duMONT Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung P9, Typ: 6C1



### Bestelldaten

Bestellnummer	290406 6C1
GTIN	662600888053
Artikelklasse	29J

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

#### Lieferumfang:

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

#### Hinweis:

- Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
- Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben – Räumnadel richtet sich selbst aus.
- Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
- RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
- Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

### Technische Beschreibung

Rückenbreite	9,63 mm
Räumlänge in Stahl	10 - 64 mm
Nadellänge	299 mm

erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	1000 kg
für Bohrungs-Ø nach DIN 6885	18 - 22 mm
Keilnutenbreite	6 mm
Keilnutentiefe	2,8 mm
Anzahl Durchgänge	2
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

## Zubehör

Beilage für Stoßräumnadel Nr. 290405 – 407 Typ 6C1	290410 6C1
--	------------