

Garant**Zentrierbohrer HSS B, unbeschichtet, Nenn-Ø DC k12: 1,25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	111520 1,25
GTIN	4045197000880
Artikelklasse	11A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.

Mit zusätzlicher Schutzsenkung (120°-Schutzwinkel), spiralgenutet.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,02 mm/U
für Werkstück-Ø	8 – 10 mm
Nenn-Ø D _c	1,25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schafttoleranz	h7
Schaft-Ø D _s	5 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 333
Typ	B
Toleranz Nenn-Ø	k12
Senkwinkel	120 Grad
Schneidrichtung	rechts

Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Zentrierbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		