

Garant**Diamant Schleifpin, HM, Kopf-Ø: 0,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529425 0,5
GTIN	
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibler Micro Schleifpin mit galvanischem Diamantbelag.

Verwendung:

Ideal zum Entgraten und Nacharbeiten kleinster Kühlkanäle jeder Form.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Schaft-Ø: 3 mm

Schleifmittelkurzzeichen: D

Kopf-Ø: 0,5 mm

Kopflänge: 30 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Körnung: D46

Schaft-Ø: 3 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	3 mm
Gesamtlänge	50 mm
Kopf-Ø	0,5 mm
Körnung	D46
Schleifmittelkurzzeichen	D
Kopflänge	30 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		