

**Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden, Nennmaß Tief×Breite:  
800X500 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	963521 800X500
GTIN	4052939502526
Artikelklasse	96l

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlblech. Hohe Tragfähigkeit durch stark verpresste Wandungen mit Winkeleinfassung. Verstärkte Füße.

Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Unterfahrhöhe 105 mm.

Feste Wände.

**Lackierung:**

Resedagrün RAL 6011.

Höhe: 670 mm

Breite: 550 mm

Tiefe: 850 mm

Füllhöhe: 500 mm

Einfahrbreite: 600 mm

Einfahrtiefe: 410 mm

**Technische Beschreibung**

kranbar	ja
stapelbar	nein

Wand Ausführung	feste Wand
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	nein
Tiefe	850 mm
Einfahrbreite	600 mm
Tragfähigkeit	800 kg
mit Einfahrtaschen	nein
Höhe	670 mm
Füllhöhe	500 mm
Breite	550 mm
Farbe	resedagrün RAL 6011
Material	Stahlblech
Stapeltragfähigkeit	4000 kg
Unterfahrhöhe	105 mm
Gewicht	32 kg
Stapelrand 3-seitig	nein
Fangecken mit Kranösen	ja
Einfahrtiefe	410 mm
Nennmaß Breite	500 mm
Nennmaß Tiefe	800 mm
Herstellerbezeichnung	Transport- und Stapelbehälter E
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter