



Transport- und Stapelbehälter mit festen Wänden, Nennmaß TiefexBreite: 1000X800 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	963521 1000X800
GTIN	4052939502489
Artikelklasse	96I

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Hohe Tragfähigkeit durch stark verpresste Wandungen mit Winkeleinfassung. Verstärkte FüÙe.

Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Unterfahrhöhe 105 mm.

Feste Wände.

Lackierung:

Resedagrün RAL 6011.

Höhe: 670 mm

Breite: 850 mm

Tiefe: 1050 mm

Füllhöhe: 500 mm

Einfahrbreite: 800 mm

Einfahrtiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

mit Einfahrtaschen	nein
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	nein

kranbar	ja
Unterfahrhöhe	105 mm
Wand Ausführung	feste Wand
Material	Stahlblech
Einfahrtiefe	700 mm
Gewicht	60 kg
Tragfähigkeit	1500 kg
Farbe	resedagrün RAL 6011
Füllhöhe	500 mm
Breite	850 mm
Stapelrand 3-seitig	nein
Höhe	670 mm
stapelbar	nein
Tiefe	1050 mm
Einfahrbreite	800 mm
Fangecken mit Kranösen	ja
Stapeltragfähigkeit	7500 kg
Nennmaß Breite	800 mm
Nennmaß Tiefe	1000 mm
Herstellerbezeichnung	Transport- und Stapelbehälter E
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter