



## Stapeltransportkasten verzinkt, Typ: 2H



### Bestelldaten

Bestellnummer	963386 2H
GTIN	4052939495132
Artikelklasse	96H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.  
Hohe Stapelbelastbarkeit.  
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.  
Feuerverzinkt. **DIN EN ISO 1461.**  
Höhe: 120 mm  
Breite: 321 mm  
Tiefe: 479 mm  
Nennmaß Breite: 300 mm  
Nennmaß Tiefe: 450 mm

### Technische Beschreibung

gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Typ	2H
Tragfähigkeit	100 kg
Inhaltsvolumen	14,2 l
Tiefe	479 mm
Griff Art	Fallgriff
Höhe	120 mm

Breite	321 mm
Material	Stahlblech
Stapelbelastung	1000 kg
Farbe	feuerverzinkt
Nennmaß Breite	300 mm
Nennmaß Tiefe	450 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten

---

## Zubehör

Staubdeckel verzinkt passend für Stapeltransportkasten  
Typ 2

963389 2