



Stapeltransportkasten verzinkt, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	963386 2
GTIN	4052939494814
Artikelklasse	96H

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Feuerverzinkt. **DIN EN ISO 1461.**

Technische Beschreibung

Griff Art	Fallgriff
Stapelbelastung	1200 kg
Material	Stahlblech
Inhaltsvolumen	24,9 l
Tiefe	479 mm
Farbe	feuerverzinkt
Typ	2
Breite	321 mm
Höhe	200 mm

Tragfähigkeit	120 kg
gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Nennmaß Breite	300 mm
Nennmaß Tiefe	450 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten