

Auffangwanne für 1000-l-IBC lackiert, Anzahl IBC×IBC Inhalt (l): 1X1000



Bestelldaten

Bestellnummer	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Artikelklasse	96U

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Containern **IBC** (Intermediate Bulk-Container) und **KTC** (Kubische Tank-Container). **Für entzündbare Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Technische Beschreibung

Auffangvolumen	1000 l
Lagerkapazität IBC/KTC	1
Tiefe	1460 mm

Gewicht lackiert	180 kg
Höhe	630 mm
Breite	1460 mm
Gewicht verzinkt	194 kg
Flächenlast	1000 kg/m ²
Materialstärke	3 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Auffangwanne