


Arbeitsplatzmatte Ease Breite 91 cm, grau, Länge: 150cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964510 150
GTIN	662641740877
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Arbeitsplatzmatten **für mittlere Beanspruchung:**

- **Aus grauem Mikrozellen-Vinyl mit Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige schützende Oberfläche Dyna Shield™ (für bessere Haltbarkeit).**
- **An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.**
- **Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.**
- **Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101.**
- **Bodenstärke 12,7 mm, Gewicht ca. 4 kg / m².**
- **Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.**

Hinweis:

Mikrozellen-Vinyl verträgt **keine** industriellen Fette, Kühlschmierstoffe usw. Geeignet für den Einsatz im trockenen Bereich.

Technische Beschreibung

steckbar	nein
Stärke	12,7 mm
Länge	150 cm

mit Sicherheitskanten	ohne
Gewicht pro Fläche	4 kg/m ²
Material	Mikrozellen-Vinyl
Oberfläche	Noppen-Oberfläche
silikonfrei	ja
Abschrägung	4-seitig
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	nicht ölresistent
Farbe	grau
Produktart	Arbeitsplatzmatte