

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M27X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M27X1,25
GTIN	4045197999351
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	27 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gewindetiefe	81 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05

Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Kernloch-Ø	25,75 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M27×1,25
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer