

Arbeitsplatzmatte Top Breite 91 cm, schwarz, Länge: 200cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964528 200
GTIN	662641658011
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für **höhere Beanspruchung** hergestellt:

- **Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.**
- **Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.**
- **Antirutsch-Unterseite RedStop™.**
- **An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.**
- **Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.**
- **Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.**
- **Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.**
- **Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m².**
- **Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.**

Technische Beschreibung

Gewicht	12 kg
---------	-------

Abschrägung	4-seitig
steckbar	nein
Antirutsch-Unterseite	ja
Material	Vinylschaumkern
Breite	91 cm
Oberfläche	Vinyl
mit Sicherheitskanten	2-seitig
Länge	200 cm
Stärke	14,3 mm
bedingt beständig gegen die meisten	industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
Gewicht pro Fläche	6,5 kg/m ²
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181	R10
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	nicht ölresistent
Farbe	schwarz
Produktart	Arbeitsplatzmatte