

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M11X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M11X1,25
GTIN	4045197998125
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX

Gewindetiefe	33 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	9 mm
Gewinde-Ø	11 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	7 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Kernloch-Ø	9,75 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M11×1,25
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer