

**Garant**

**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M1,8X0,2**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M1,8X0,2
GTIN	4045197997548
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**

**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 25  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gewinde-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 371
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H

Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Spannuten	2
Gewindetiefe	5,4 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,2 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Kernloch-Ø	1,6 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M1,8×0,2
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer