

Spanplatten-Lagerebenen, Breite 1785 mm, Tiefe: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991040 600
GTIN	4004514225665
Artikelklasse	960

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Fachboden Befestigungsart	Schlüssellochung
Stärke	28 mm
Kundenmontage	ja
Material Lagerebene	Spanplatte
Tiefe	600 mm
Breite	1785 mm
Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Plattenstärke	25 mm
Produktnamensattribut	Breite 1785 mm
Produktart	Fachboden

