

Spanplatten-Lagerebenen, Breite 1785 mm, Tiefe: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991040 800
GTIN	4004514225696
Artikelklasse	960

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Material Lagerebene	Spanplatte
Fachboden Befestigungsart	Schlüssellochung
Kundenmontage	ja
Stärke	28 mm
Tiefe	800 mm
Breite	1785 mm
Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Plattenstärke	25 mm
Produktnameattribut	Breite 1785 mm
Produktart	Fachboden

