



Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 2550 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966310 2550
GTIN	4003866537631
Artikelklasse	96Y

Beschreibung

Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **mit** Durchstiegsklappe.

Merkmal:

Programm Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 4,55 m

Gerüsthöhe: 3,9 m

Gewicht: 88,9 kg

Technische Beschreibung

Norm	DIN EN 1004
------	-------------

