




## Ebenheitsmesssystem ProLevel 100, Typ: 100



### Bestelldaten

Bestellnummer	467576 100
GTIN	2050002078178
Artikelklasse	40N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schnelle, flexible und einfache Ebenheitsmessung an rechteckigen, runden oder komplexen Oberflächen.

#### Vorteil:

- **Schnelle und einfache Ebenheitsmessung.**
- **Schnelle Erstellung und Speicherung von Vorlagen.**
- **Detektor mit 70 mm Sensorfläche und 10 µm Auflösung. Messungen selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen.**
- **Reichweite 80 m.**
- **Direkte Auswertung der Ebenheit in 3D und Farbe. Messfehler können direkt erkannt und korrigiert werden.**

#### Lieferumfang:

Selbstnivellierender Rotationslaser T430, Laserempfänger R310, Fernbedienung RC310, Schaltmagnet mit Prismasohle, Messadapter M8, Netzteil, robuster Transportkoffer.

### Technische Beschreibung

Reichweite	80 m
Genauigkeit (Empfänger)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ Linearität mm
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,02$ mRad
Auflösung (Empfänger)	0,01 mm
Interface	RS 485 & IR
Laserklasse	2

Produktart

Laser-Nivelliergerät