

Garant**Spiralbohrer überlang HSS FS, unbeschichtet, Ø DC h8: 10R2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	116720 10R2
GTIN	4045197034717
Artikelklasse	11C

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Flachnutspiralen mit großen Spanräumen; stabil durch verstärkte Kerndicke (ohne Kernanstieg).

≤ 16 mm Ø: Fasen nitriert, Nuten blank; > 16 mm Ø: Oberfläche sonderbehandelt.

Stabiler Spezialbohrer **für extrem tiefe Bohrungen**. Bis ca. 15×Ø in einem Zug.

Mit Ausspitzung Form A.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Nenn-Ø D _c	10 mm
Spannutenlänge L _c	235 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	360 mm
Morsekegel MK Größe	1
Norm	DIN 1870 R2
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	220 mm

Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Morsekegel
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	FS
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		