

**Knabber, Typ: 723239****Bestelldaten**

Bestellnummer	078111 723239
GTIN	4014586869926
Artikelklasse	03F

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.**
- **QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.**
- **Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.**
- **Ideal für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm.**

**Hinweis:**

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

**Technische Beschreibung**

Leistungsaufnahme	350 W
Schneidgeschwindigkeit	2,7 m/min
Gewicht	1,9 kg
Schnittbreite	5 mm

Radius der kleinsten Kurve	70 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Hubzahl	1500 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	BLK 1.6LE
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Knabber