


Garant
VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 142°, unbeschichtet, Ø DC h6: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	121068 20
GTIN	4045197647825
Artikelklasse	11E

Beschreibung
Ausführung:

Selbstzentrierung durch **1-Schneidengeometrie** bewirkt **höchste Stichmaßhaltigkeit.**

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel **142°** für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-Ø verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-Ø).

Vorschubwert $f = 0,015$ mm/U beachten!

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm ²	0,015 mm/U
Spannutenlänge L_c	20 mm
Nenn-Ø D_c	20 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	h6

Spitzenwinkel	142 Grad
Anzahl Schneiden Z	1
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Anbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		