

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.0-80****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 80
Gewinde-Ø: 1,524 mm
Gesamtlänge L: 40 mm
Schaft-Ø D_s: 2,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 1,25 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	2
Kernloch-Ø	1,25 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gewindesteigung	0,318 mm

Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	80
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Gewinde-Ø	1,524 mm
Gewindetiefe	3,81 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	0-80 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer